

Garant**Vyvrtávací tyč GARANT Master Turn, ocelová, spirálová, pravý, Ø stopky / velikost destičky: 20/11mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260336 20/11
GTIN	4062406576806
Třída artiklu	21T

Technický popis

Řada	GARANT Master
Délka hlavy L ₁	36 mm
ISO kód držáku	A20R SDUCR/L11
Upínací výška L ₂	18 mm
Středové přesazení L ₃	13 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	DC.. 11T3..
Ø stopky D _s	20 mm
Velikost destiček	11 mm
Celková délka L	200 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 8
Ø minimálního předvrtání D _{min}	25 mm
Norma	DIN 8024
Způsob použití	pravý
Hloubka vnitřního soustružení do	3×D
Vnitřní chlazení	ano
Použití	Podélné soustružení, vnitřní

Druh produktu

vyvrtávací tyč