

Garant**Vyvrtávací tyč GARANT Master Turn, ocelová, spirálová, levý, Ø stopky / velikost destičky: 20/11mm**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	260337 20/11
GTIN	4062406576868
Třída artiklu	21T

Technický popis

Upínací výška L_2	18 mm
Řada	GARANT Master
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 8
Celková délka L	200 mm
Délka hlavy L_1	36 mm
Ø minimálního předvrtání D_{min}	25 mm
Velikost destiček	11 mm
Ø stopky D_s	20 mm
Středové přesazení L_3	13 mm
ISO kód držáku	A20R SDUCR/L11
Vhodná vyměnitelná břitová destička	DC.. 11T3..
Norma	DIN 8024
Způsob použití	levý
Hloubka vnitřního soustružení do	3xD
Vnitřní chlazení	ano
Použití	Podélné soustružení, vnitřní

Druh produktu

Vyvrtávací tyč