

Garant**Vyvrtávací tyč GARANT Master Turn, ocelová, spirálová, pravý, Ø stopky / velikost destičky: 10/07mm**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	260330 10/07
GTIN	4062406576882
Třída artiklu	21T

Technický popis

ISO kód držáku	A10K SDQCR/L07
Ø stopky D_s	10 mm
Středové přesazení L_3	7 mm
Celková délka L	125 mm
Upínací výška L_2	9 mm
Řada	GARANT Master
Ø minimálního předvrtání D_{min}	13 mm
Délka hlavy L_1	20 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	DC.. 0702..
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 7
Norma	DIN 8024
Způsob použití	pravý
Hloubka vnitřního soustružení do	3×D
Vnitřní chlazení	ano
Použití	Podélné soustružení, vnitřní
Druh produktu	vyvrtávací tyč

