

Garant**Vyvrtávací tyč GARANT Master Turn, ocelová, spirálová, levý, Ø stopky / velikost destičky: 25/11mm**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	260337 25/11
GTIN	4062406576875
Třída artiklu	21T

Technický popis

Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 8
Vhodná vyměnitelná břitová destička	DC.. 11T3..
Velikost destiček	11 mm
Řada	GARANT Master
Délka hlavy L ₁	40 mm
ISO kód držáku	A25R SDUCR/L11
Středové přesazení L ₃	16 mm
Ø stopky D _s	25 mm
Celková délka L	200 mm
Upínací výška L ₂	23 mm
Ø minimálního předvrtání D _{min}	31 mm
Norma	DIN 8024
Způsob použití	levý
Hloubka vnitřního soustružení do	3xD
Vnitřní chlazení	ano
Použití	Podélné soustružení, vnitřní

Druh produktu

Vyvrtačací tyč