

**Garant****Vyvrtávací tyč GARANT Master Turn, ocelová, spirálová, levý, Ø stopky / velikost destičky: 16/11mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260337 16/11
GTIN	4062406576851
Třída artiklu	21T

**Technický popis**

Řada	GARANT Master
Celková délka L	180 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 8
Délka hlavy L <sub>1</sub>	28 mm
Ø stopky D <sub>s</sub>	16 mm
ISO kód držáku	A16Q SDUCR/L11
Středové přesazení L <sub>3</sub>	14 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	DC.. 11T3..
Velikost destiček	11 mm
Ø minimálního předvrtání D <sub>min</sub>	23 mm
Upínací výška L <sub>2</sub>	15 mm
Norma	DIN 8024
Způsob použití	levý
Hloubka vnitřního soustružení do	3xD
Vnitřní chlazení	ano
Použití	Podélné soustružení, vnitřní

Druh produktu

Vyvrtávací tyč