

Garant**Vyvrtávací tyč GARANT Master Turn, ocelová, spirálová, pravý, Ø stopky / velikost destičky: 12/07mm**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	260330 12/07
GTIN	4062406576899
Třída artiklu	21T

Technický popis

Délka hlavy L_1	25 mm
Středové přesazení L_3	8 mm
ISO kód držáku	A12L SDQCR/L07
Řada	GARANT Master
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 7
Vhodná vyměnitelná břitová destička	DC.. 0702..
Ø stopky D_s	12 mm
Celková délka L	140 mm
Upínací výška L_2	11 mm
Ø minimálního předvrtání D_{min}	15 mm
Norma	Výrobní norma
Způsob použití	pravý
Hloubka vnitřního soustružení do	3xD
Vnitřní chlazení	ano
Použití	Podélné soustružení, vnitřní
Druh produktu	vyvrtávací tyč

