

**Garant**

**Vyvrtávací tyč GARANT Master Turn, ocelová, spirálová, levý, Ø stopky / velikost destičky: 25/11mm**

**Údaje o objednávce**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 260331 25/11  |
| GTIN           | 4062406576998 |
| Třída artiklu  | 21T           |

**Technický popis**

|  |                              |
|--|------------------------------|
| Řada   | GARANT Master                |
| ISO kód držáku                               | A25R SDQCR/L11               |
| Ø minimálního předvrtání $D_{min}$           | 31 mm                        |
| Ø stopky $D_s$                               | 25 mm                        |
| Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky | 269028 8                     |
| Vhodná vyměnitelná břitová destička          | DC.. 11T3..                  |
| Celková délka L                              | 200 mm                       |
| Délka hlavy $L_1$                            | 40 mm                        |
| Upínací výška $L_2$                          | 23 mm                        |
| Středové přesazení $L_3$                     | 16 mm                        |
| Norma  | DIN 8024                     |
| Způsob použití                               | levý                         |
| Hloubka vnitřního soustružení do             | 3×D                          |
| Vnitřní chlazení                             | ano                          |
| Použití                                      | Podélné soustružení, vnitřní |
| Druh produktu                                | vyvrtávací tyč               |

