

Garant**Vyvrtačací tyč GARANT Master Turn, ocelová, spirálová, pravý, Ø stopky / velikost destičky: 16/07mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260330 16/07
GTIN	4062406576905
Třída artiklu	21T

Technický popis

Řada	GARANT Master
Vhodná vyměnitelná břitová destička	DC.. 0702..
Ø minimálního předvrtání D_{min}	19 mm
Celková délka L	180 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 7
Délka hlavy L_1	28 mm
ISO kód držáku	A16Q SDQCR/L07
Upínací výška L_2	15 mm
Středové přesazení L_3	10 mm
Ø stopky D_s	16 mm
Norma	DIN 8024
Způsob použití	pravý
Hloubka vnitřního soustružení do	3×D
Vnitřní chlazení	ano
Použití	Podélné soustružení, vnitřní
Druh produktu	vyvrtačací tyč

