

Garant**Vyvrtávací tyč GARANT Master Turn, ocelová, spirálová, levý, Ø stopky / velikost destičky: 10/07mm**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	260331 10/07
GTIN	4062406576943
Třída artiklu	21T

Technický popis

Vhodná vyměnitelná břitová destička	DC.. 0702..
ISO kód držáku	A10K SDQCR/L07
Středové přesazení L ₃	7 mm
Délka hlavy L ₁	20 mm
Celková délka L	125 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 7
Upínací výška L ₂	9 mm
Ø stopky D _s	10 mm
Řada	GARANT Master
Ø minimálního předvrtání D _{min}	13 mm
Norma	DIN 8024
Způsob použití	levý
Hloubka vnitřního soustružení do	3×D
Vnitřní chlazení	ano
Použití	Podélné soustružení, vnitřní
Druh produktu	vyvrtávací tyč

