

**Garant****Vyvrtačací tyč GARANT Master Turn, ocelová, spirálová, pravý, Ø stopky / velikost destičky: 16/11mm**

## Údaje o objednávce

Artikové číslo	260330 16/11
GTIN	4062406576912
Třída artiklu	21T

## Technický popis

Upínací výška $L_2$	15 mm
Ø minimálního předvrtání $D_{min}$	23 mm
Řada	GARANT Master
Délka hlavy $L_1$	28 mm
Středové přesazení $L_3$	14 mm
Ø stopky $D_s$	16 mm
Celková délka $L$	180 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 8
ISO kód držáku	A16Q SDQCR/L11
Vhodná vyměnitelná břitová destička	DC.. 11T3..
Norma	DIN 8024
Způsob použití	pravý
Hloubka vnitřního soustružení do	3×D
Vnitřní chlazení	ano
Použití	Podélné soustružení, vnitřní
Druh produktu	vyvrtačací tyč

