

**Garant**

**Vyvrtávací tyč GARANT Master Turn, ocelová, spirálová, levý, Ø stopky / velikost destičky: 16/11mm**

**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260331 16/11
GTIN	4062406576974
Třída artiklu	21T

**Technický popis**

Vhodná vyměnitelná břitová destička	DC.. 11T3..
Středové přesazení $L_3$	14 mm
Ø stopky $D_s$	16 mm
ISO kód držáku	A16Q SDQCR/L11
Celková délka L	180 mm
Řada	GARANT Master
Ø minimálního předvrtání $D_{min}$	23 mm
Délka hlavy $L_1$	28 mm
Upínací výška $L_2$	15 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 8
Norma	DIN 8024
Způsob použití	levý
Hloubka vnitřního soustružení do	3xD
Vnitřní chlazení	ano
Použití	Podélné soustružení, vnitřní
Druh produktu	vyvrtávací tyč

