

**Garant**

**Vyvrtačací tyč GARANT Master Turn, ocelová, spirálová, pravý, Ø stopky / velikost destičky: 25/11mm**

**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260330 25/11
GTIN	4062406576936
Třída artiklu	21T

**Technický popis**

Ø minimálního předvrtání $D_{min}$	31 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 8
ISO kód držáku	A25R SDQCR/L11
Ø stopky $D_s$	25 mm
Řada	GARANT Master
Délka hlavy $L_1$	40 mm
Středové přesazení $L_3$	16 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	DC.. 11T3..
Upínací výška $L_2$	23 mm
Celková délka $L$	200 mm
Norma	DIN 8024
Způsob použití	pravý
Hloubka vnitřního soustružení do	3xD
Vnitřní chlazení	ano
Použití	Podélné soustružení, vnitřní
Druh produktu	vyvrtačací tyč

