

Garant**Vyvrtávací tyč GARANT Master Turn, ocelová, spirálová, levý, Ø stopky / velikost destičky: 16/07mm**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	260331 16/07
GTIN	4062406576967
Třída artiklu	21T

Technický popis

Středové přesazení L_3	10 mm
Upínací výška L_2	15 mm
Celková délka L	180 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	DC.. 0702..
Ø stopky D_s	16 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 7
ISO kód držáku	A16Q SDQCR/L07
Délka hlavy L_1	28 mm
Řada	GARANT Master
Ø minimálního předvrtání D_{min}	19 mm
Norma	DIN 8024
Způsob použití	levý
Hloubka vnitřního soustružení do	3xD
Vnitřní chlazení	ano
Použití	Podélné soustružení, vnitřní
Druh produktu	vyvrtávací tyč

