

**Upínací šroub frézy provrtaný, DIN 6367, Pro Ø trnu: 50mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	309861 50
GTIN	4250122681601
Třída artiklu	30N

Popis**Použití:**

K upevnění nástrčných fréz.
Přívod chladicí kapaliny pomocí postranních otvorů.

Upozornění:

Kompatibilní
· **S rozhraním HSK, PSC.**
· **Rozhraní SK a BT jen s upínačem typu ADB.**

Technický popis

Závit M	M24
Délka závitu	36 mm
Tloušťka hlavy	12 mm
Pro Ø trnu	50 mm
Ø hlavy	63 mm
Norma	DIN 6367

Druh produktu

Upínací šroub