

**Upínací šroub frézy provrtaný, DIN 6367, Pro Ø trnu: 40mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	309861 40
GTIN	4250122674214
Třída artiklu	30N

Popis**Použití:**

K upevnění nástrčných fréz.
Přívod chladicí kapaliny pomocí postranních otvorů.

Upozornění:

Kompatibilní
· **S rozhraním HSK, PSC.**
· **Rozhraní SK a BT jen s upínačem typu ADB.**

Technický popis

Pro Ø trnu	40 mm
Délka závitu	30 mm
Ø hlavy	52 mm
Závit M	M20
Tloušťka hlavy	10 mm
Norma	DIN 6367

Druh produktu

Upínací šroub