

Garant**Vějířovitý kotouč (CER), Ø 50,8 mm, Zrnitost: 40****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	554040 40
GTIN	4062406573775
Třída artiklu	51E

Popis**Provedení:**

Systém rychlé výměny s plastovým vnějším závitem (Roloc™, Combidisc® CDR) umožňuje bezpečnou výměnu brusného nástroje „jedním pohybem“ ručně v nejkratší době.

Velmi vysoký úběr díky **díky samoostřicímu keramickému zrně (CER)**.

Vějířovité minikotouče s lamelami rozvinutými do vějíře poskytují ve srovnání s běžnými brusnými kotouči **delší životnost, flexibilnější broušení a rovnoměrnější strukturu brusů** (hodnota drsnosti) až na mez opotřebení.

Použití:

K hospodárnému broušení malých ploch, i při měnících se konturách. Rychlá výměna nástrojů - nižší náklady víceúrovňových pracovních procesů.

Upozornění:

Roloc™ Bristle-Disc najdete pod 573510 a násl.

Technický popis

Zrnitost	40
Ø kotouče	50,8 mm
Zkratka brusiva	Keramika
Atribut názvu produktu	Ø 50,8 mm

Maximální počet otáček	19100 min ⁻¹
Druh produktu	Vějířovitý brusný kotouč

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Al Mg	omezené použití		
Ocel < 900 N/mm	vhodný		
Ocel < 1400 N/mm	vhodný		
Ocel < 55 HRC	vhodný		
Ocel < 60 HRC	vhodný		
Ocel < 67 HRC	vhodný		
INOX	vhodný		
Ti	omezené použití		
GG(G)	vhodný		
CuZn	vhodný		
suché	vhodný		