

Garant**Vyvrtávací tyč pro soustružení zápichů, levá, Typ: 20/3L****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	274171 20/3L
GTIN	4062406577698
Třída artiklu	21U

Popis**Provedení:**

Pro břitové destičky č. 275000 – 275015.

Použití:

Pro soustružení zápichů od průměru $D_{\min} = 14$ mm.

Pozor:

Montážní klíč č. 279940 je nutno objednat zvlášť.

Technický popis

\varnothing minimálního předvrtání D_{\min}	18 mm
Šířka zápichu w	2,2; 3 mm
Nepodepřená délka L_1 odsazené držáky	35 mm
\varnothing stopky D_s	20 mm
t_{\max} vnitřní obrábění	3 mm
Celková délka L	93 mm
Rozsah použití	radiální vnitřní zapichování
Způsob použití	levá
Vnitřní chlazení	ano
Systémový klíč	ano
Možnost axiálního upichování	ne

Druh produktu

Vyvrtačací tyč