

**Garant****Vyvrtačací tyč pro soustružení zápichů, pravý, Typ: 20/3L****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	274170 20/3L
GTIN	4062406577650
Třída artiklu	21U

**Popis****Provedení:**

Pro břitové destičky č. 275000 – 275015.

**Použití:**

Pro soustružení zápichů od průměru  $D_{\min} = 14$  mm.

**Pozor:**

Montážní klíč č. 279940 je nutno objednat zvlášť.

**Technický popis**

$t_{\max}$ vnitřní obrábění	3 mm
Šířka zápichu $w$	2,2; 3 mm
$\varnothing$ stopky $D_s$	20 mm
Celková délka $L$	93 mm
$\varnothing$ minimálního předvrtání $D_{\min}$	18 mm
Nepodepřená délka $L_1$ odsazené držáky	35 mm
Rozsah použití	radiální vnitřní zapichování
Způsob použití	pravý
Vnitřní chlazení	ano
Systémový klíč	ano
Možnost axiálního upichování	ne

Druh produktu

Vyvrtávací tyč