

**Garant****Stopková fréza, bez povlaku, Ø k10 DC: 6mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	191530 6
GTIN	4045197103352
Třída artiklu	11W

**Popis****Provedení:**

Vícebřitá fréza. Na čele se středovým vybráním.

**Excentrické podbroušení.****Technický popis**

Počet zubů Z	5
Posuv $f_z$ pro frézování drážek v oceli $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,012 mm
Ø břitu $D_c$	6 mm
Ø stopky $D_s$	6 mm
Celková délka L	68 mm
Délka břitu $L_c$	24 mm
Směr přísvuvu	Horizontální a šikmý
Stopka	DIN 1835 B s h6
Tolerance jmenovitý Ø	k10
Úhel sklonu šroubovice	30 stupeň
Rohový úhel čela	90 stupeň
Povlak	bez povlaku
Řezný materiál	HSS Co 8
Norma	DIN 844 B

Typ	N
Vnitřní chlazení	ne
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Rohová fréza

### Údaje o uživateli

	Použití	$V_c$	Kód ISO
Hliník (krátké třísky)	omezené použití	83 m/min	N
Ocel < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	30 m/min	P
Ocel < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	25 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	omezené použití	25 m/min	P
GG(G)	omezené použití	23 m/min	K
CuZn	omezené použití	55 m/min	N
Uni	vhodný		
mokrý max.	vhodný		