

**Mitutoyo****Třmenový mikrometr na drážky, Rozsah měření: 25-50mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	421896 25-50
GTIN	4946368847320
Třída artiklu	44A

**Popis****Provedení:**

S nerotačním vřetenem a zploštělými měřicími plochami. Měřicí vřeteno a doraz z kalené oceli, díly pro obsluhu a odečítání matný chrom.

**Rozsah dodávky:**

Od vel. 25–50, včetně 1 nastavovací měřky.

**Technický popis**

Stoupání vřetena	0,5 mm
Rozsah měření	25 - 50 mm
Šířka měřicích břitů	0,75 mm
Délka měřicích břitů	6,5 mm
Rozlišení	0,01 mm
Dělení měřicího bubnu	1/50 mm
Ø vřetene	6,35 mm
Kalibrování	B2
Norma	DIN 863

Měřicí technika	analogová
Obal	stabilní box
Druh produktu	Třmenový mikrometr

## Služby

Kalibrace DAkkS Třmenový mikrometr včetně nastavovací měřky Maximální rozsah měření 100 mm	022050 100
Kalibrace Třmenový mikrometr včetně nastavovací měřky Maximální rozsah měření 100 mm	022040 100