

Mitutoyo**Třmenový mikrometr na drážky, Rozsah měření: 0-25mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	421896 0-25
GTIN	4946368847313
Třída artiklu	44A

Popis**Provedení:**

S nerotačním vřetenem a zploštělými měřicími plochami. Měřicí vtřeteno a doraz z kalené oceli, díly pro obsluhu a odečítání matný chrom.

Rozsah dodávky:

Od vel. 25–50, včetně 1 nastavovací měrky.

Technický popis

Ø vřetene	6,35 mm
Kalibrování	B1
Rozlišení	0,01 mm
Šířka měřících břitů	0,75 mm
Rozsah měření	0 - 25 mm
Stoupání vřetena	0,5 mm
Délka měřících břitů	6,5 mm
Dělení měřícího bubnu	1/50 mm
Norma	DIN 863
Měřicí technika	analogová
Obal	stabilní box

Druh produktu

Třmenový mikrometr

SlužbyKalibrování Třmenový mikrometr bez nastavovací měřky
Maximální rozsah měření 25 mm

022000 25

Kalibrace DAkkS Třmenový mikrometr bez nastavovací
měřky Maximální rozsah měření 100 mm

022010 100