

Mitutoyo**Třmenový mikrometr na drážky, Rozsah měření: 50-75mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	421896 50-75
GTIN	4946368847337
Třída artiklu	44A

Popis**Provedení:**

S nerotačním vřetenem a zploštělými měřicími plochami. Měřicí vřeteno a doraz z kalené oceli, díly pro obsluhu a odečítání matný chrom.

Rozsah dodávky:

Od vel. 25–50, včetně 1 nastavovací měřky.

Technický popis

Šířka měřících břitů	0,75 mm
Stoupání vřetena	0,5 mm
Rozlišení	0,01 mm
Délka měřících břitů	6,5 mm
Ø vřetene	6,35 mm
Kalibrování	B2
Dělení měřicího bubnu	1/50 mm
Rozsah měření	50 - 75 mm
Norma	DIN 863

Měřicí technika	analogová
Obal	stabilní box
Druh produktu	Třmenový mikrometr

Služby

Kalibrace DAkkSTřmenový mikrometr včetně nastavovací měřky Maximální rozsah měření 100 mm	022050 100
KalibraceTřmenový mikrometr včetně nastavovací měřky Maximální rozsah měření 100 mm	022040 100