

Obtahovací kámen karbid křemičitý (zelený), čtyřhran, Délka×šířka (mm) stupeň jemnosti: 100X10G



Údaje o objednávce

Artikové číslo	558625 100X10G
GTIN	4260496530894
Třída artiklu	56Z

Popis

Použití:

K odstranění otřepů, ostření, obtahování a srážení hran na nástrojích, resp. nástrojových ostřích. K dokončování otvorů, ploch a hran při výrobě forem. Navíc k vylepšování ploch, lícování a leštění.

Pro **tvrdokov, neželezné kovy**, sklo, keramiku, porcelán. Materiál s **vysokou tvrdostí** a výrazným **efektem samoostření**.

Upozornění:

Použijte nejlépe ve spojení s olejem, petrolejem nebo vodou.

Technický popis

Barva	zelená
Zrnitost	100
Stupeň jemnosti	hrubý
Délka	100 mm
Šířka	10 mm
Zkratka brusiva	SiC
Tvar	čtyřhran
Druh produktu	Obtahovací pilník

Údaje o uživateli

	Použití	V_c	Kód ISO
Ocel < 55 HRC	vhodný		
Ocel < 60 HRC	vhodný		
Ocel < 67 HRC	vhodný		
Tvrdokov (TK)	vhodný		
INOX	vhodný		
Ti	vhodný		
GG(G)	vhodný		
CuZn	vhodný		
Plasty, GFK	vhodný		
Kámen	omezené použití		
mokrý max.	vhodný		
suché	omezené použití		