

**Obtahovací kámen – karbid křemíku (zelený), plochý, Délka×šířka (mm)  
stupeň jemnosti: 200X20M****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	558655 200X20M
GTIN	4260496530627
Třída artiklu	56Z

**Popis****Použití:**

Pro **odjehlování, ostření, obtahování** a **srážení hran** na nástrojích, resp. nástrojových ostřích. K dokončování otvorů, ploch a hran při výrobě forem. Navíc k vylepšování ploch, lícování a leštění. Pro **tvrdokov, neželezné kovy**, sklo, keramiku, porcelán. Materiál s **vysokou tvrdostí** a výrazným **efektem samoostření**.

**Upozornění:**

**Použijte nejlépe ve spojení s olejem, petrolejem nebo vodou.**

**Technický popis**

Šířka	20 mm
Stupeň jemnosti	střední
Délka	200 mm
Zrnitost	180
Barva	zelená
Zkratka brusiva	SiC
Tvar	plochý
Druh produktu	Obtahovací pilník

**Údaje o uživateli**

	Použití	V <sub>c</sub>	Kód ISO
--	---------	----------------	---------

Ocel < 55 HRC	vhodný
Ocel < 60 HRC	vhodný
Ocel < 67 HRC	vhodný
Tvrdokov (TK)	vhodný
INOX	vhodný
Ti	vhodný
GG(G)	vhodný
CuZn	vhodný
Plasty, GFK	vhodný
Kámen	omezené použití
mokrý max.	vhodný
suché	omezené použití