

Obtahovací kámen – originál Arkansas (šedý), zrna 5000, trojhran, Délka×šířka: 100X10mm



Údaje o objednávce

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 558680 100X10 |
| GTIN | 4037073005836 |
| Třída artiklu | 56Z |

Popis

Provedení:

Přírodní kámen (originální Arkansas) z křemence s nejjemnější zrnitostí, s vysokou pevností hran. Pro nejjemnější povrchy a brus bez otřepů. Zrna 5000 (předbroušení), zrna 8000 (leštění).

Použití:

K odstranění otřepů, ostření, obtahování a srážení hran na nástrojích, resp. nástrojových ostřích. K dokončování otvorů, ploch a hran při výrobě forem. Navíc k vylepšování ploch, lícování a leštění. **Použijte nejlépe ve spojení s olejem, petrolejem nebo vodou.**

Upozornění:

Přidáním malého množství oleje se zvýší životnost a výkon ostření.

Technický popis

| | |
|-----------------|-------------------|
| Šířka | 10 mm |
| Zrnitost | 5000 |
| Barva | šedá |
| Stupeň jemnosti | předbroušení |
| Délka | 100 mm |
| Brusivo | Křemenec Arkansas |
| Tvar | trojhran |
| Druh produktu | Obtahovací pilník |

Údaje o uživateli

| | Použití | V_c | Kód ISO |
|------------------|----------------|----------------------|----------------|
| Al Mg | vhodný | | |
| Ocel < 900 N/mm | vhodný | | |
| Ocel < 1400 N/mm | vhodný | | |
| Ocel < 55 HRC | vhodný | | |
| Ocel < 60 HRC | vhodný | | |
| Ocel < 67 HRC | vhodný | | |
| Tvrdokov (TK) | vhodný | | |
| INOX | vhodný | | |
| Ti | vhodný | | |
| GG(G) | vhodný | | |
| CuZn | vhodný | | |
| Plasty, GFK | vhodný | | |
| Uni | vhodný | | |
| mokrý max. | vhodný | | |
| suchý | vhodný | | |