

## Sada obtahovacích kamenů 10dílná karbid křemíků, v plastovém boxu, Počet obtahovacích kamenů: 10



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	558811 10
GTIN	4260496536728
Třída artiklu	56Z

### Popis

#### Použití:

K **odjehlování, ostření a obtahování** nástrojů resp. břitů nástrojů. **Tvrdokov, neželezné kovy**, sklo, keramika, porcelán.

#### Rozsah dodávky:

558615 150×16M, 558625 100×10G / 200×20G, 558635 100×10M / 150×16M / 150×16G / 150×16F, 558655 100×10F / 150×16F / 200×20M.

#### Upozornění:

**Použijte nejlépe ve spojení s olejem, petrolejem nebo vodou.**

Zkratka brusiva: SiC

### Technický popis

Brusivo	karbid křemíku (SiC)
Zkratka brusiva	SiC
Počet obtahovacích kamenů	10
Druh produktu	Obtahovací pilník

### Příslušenství

Obtahovací kámen – karbid křemíku (zelený) Délka×šířka (mm) stupeň jemnosti 150X16G	558635 150X16G
Obtahovací kámen – karbid křemíku (zelený) Délka×šířka (mm) stupeň jemnosti 150X16F	558655 150X16F
Obtahovací kámen – karbid křemíku (zelený) Délka×šířka (mm) stupeň jemnosti 100X10F	558655 100X10F
Obtahovací kámen – karbid křemíku (zelený) Délka×šířka (mm) stupeň jemnosti 200X20M	558655 200X20M
Obtahovací kámen – karbid křemíku (zelený) Délka×šířka (mm) stupeň jemnosti 100X10M	558635 100X10M
Obtahovací kámen – karbid křemíku (zelený) Délka×šířka (mm) stupeň jemnosti 150X16M	558635 150X16M
Obtahovací kámen karbid křemičitý (zelený) Délka×šířka (mm) stupeň jemnosti 100X10G	558625 100X10G
Obtahovací kámen – karbid křemíku (zelený) Délka×šířka (mm) stupeň jemnosti 150X16F	558635 150X16F
Obtahovací kámen – karbid křemíku (zelený) Délka×šířka (mm) stupeň jemnosti 150X16M	558615 150X16M
Obtahovací kámen karbid křemičitý (zelený) Délka×šířka (mm) stupeň jemnosti 200X20G	558625 200X20G