

Ocílka originální Arkansas (šedý), zrno 5000 v dřevěném pouzdru, Délka×šířka: 100X40mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	558827 100X40
GTIN	4037073005867
Třída artiklu	56Z

Popis

Provedení:

Přírodní kámen (originální Arkansas) z křemence s nejjemnější zrnitostí, s vysokou pevností hran. Pro nejjemnější povrchy a brus bez otřepů. Zrno 5000 (předbroušení), zrno 8000 (leštění).

Použití:

K odstranění otřepů, ostření, obtahování a srážení hran na nástrojích, resp. nástrojových ostřích. K dokončování otvorů, ploch a hran při výrobě forem. Navíc k vylepšování ploch, lícování a leštění. **Použijte nejlépe ve spojení s olejem, petrolejem nebo vodou.**

Upozornění:

Přidáním malého množství oleje se zvýší životnost a výkon ostření.

Technický popis

Šířka	40 mm
Délka	100 mm
Stupeň jemnosti	předbroušení
Zrnitost	5000
Brusivo	Křemenec Arkansas
Druh produktu	Obtahovací kámen

Údaje o uživateli

	Použití	V_c	Kód ISO
Al Mg	vhodný		
Ocel < 900 N/mm	vhodný		
Ocel < 1400 N/mm	vhodný		
Ocel < 55 HRC	vhodný		
Ocel < 60 HRC	vhodný		
Ocel < 67 HRC	vhodný		
Tvrdokov (TK)	vhodný		
INOX	vhodný		
Ti	vhodný		
GG(G)	vhodný		
CuZn	vhodný		
Plasty, GFK	vhodný		
Uni	vhodný		
mokrý max.	vhodný		
suchý	vhodný		