

## Obtahovací kámen – originál Arkansas (šedý), zrna 5000, čtyřhran, Délka×šířka: 100X10mm



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	558682 100X10
GTIN	4037073005843
Třída artiklu	56Z

### Popis

#### Provedení:

Přírodní kámen (originální Arkansas) z křemence s nejjemnější zrnitostí, s vysokou pevností hran. Pro nejjemnější povrchy a brus bez otřepů. Zrna 5000 (předbroušení), zrna 8000 (leštění).

#### Použití:

**K odstranění otřepů, ostření, obtahování a srážení hran** na nástrojích, resp. nástrojových ostřích. K dokončování otvorů, ploch a hran při výrobě forem. Navíc k vylepšování ploch, lícování a leštění. **Použijte nejlépe ve spojení s olejem, petrolejem nebo vodou.**

#### Upozornění:

Přidáním malého množství oleje se zvýší životnost a výkon ostření.

### Technický popis

Délka	100 mm
Stupeň jemnosti	předbroušení
Barva	šedá
Šířka	10 mm
Zrnitost	5000
Brusivo	Křemenec Arkansas
Tvar	čtyřhran

Druh produktu

Obtahovací pilník

**Údaje o uživateli**

	<b>Použití</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Kód ISO</b>
Al Mg	vhodný		
Ocel < 900 N/mm	vhodný		
Ocel < 1400 N/mm	vhodný		
Ocel < 55 HRC	vhodný		
Ocel < 60 HRC	vhodný		
Ocel < 67 HRC	vhodný		
Tvrdokov (TK)	vhodný		
INOX	vhodný		
Ti	vhodný		
GG(G)	vhodný		
CuZn	vhodný		
Plasty, GFK	vhodný		
Uni	vhodný		
mokrý max.	vhodný		
suchý	vhodný		