


Ocílka pro TK a litinu, karbid křemíku (SiC) vyrovnávaná hrubá / jemná, Délka×šířka: 200X50mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	558875 200X50
GTIN	4260496536766
Třída artiklu	56Z

Popis

Provedení:

Keramicky vázané kombinované obtahovací kameny se stupněm tvrdosti O/P. Jedna strana hrubá k předbroušení, jedna strana jemná k dokončení.

Karbid křemíku se středně tvrdým pojivem. Dole zrno SiC 280/320 (jemné); nahoře zrno SiC 100 (hrubé).

Použití:

Pro odhroťování, jemné broušení nerovností, zaoblování hran.

Upozornění:

Vyrovnávané obtahovací kameny jsou dodatečně upraveny pro dosažení dokonale rovného povrchu.

Technický popis

Délka	200 mm
Stupeň jemnosti	hrubý / jemný
Výška	25 mm
Šířka	50 mm
Druh produktu	Obtahovací kámen

Údaje o uživateli

	Použití	V_c	Kód ISO
Ocel < 55 HRC	vhodný		
Ocel < 60 HRC	vhodný		
Ocel < 67 HRC	vhodný		
Tvrdokov (TK)	vhodný		
INOX	vhodný		
Ti	vhodný		
GG(G)	vhodný		
CuZn	vhodný		
Plasty, GFK	vhodný		
Kámen	omezené použití		
mokrý max.	vhodný		
suché	omezené použití		