

Mitutoyo**Třmenový mikrometr na drážky, Rozsah měření: 75-100mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	421896 75-100
GTIN	4946368847344
Třída artiklu	44A

Popis**Provedení:**

S nerotačním vřetenem a zploštěnými měřicími plochami. Měřicí vřeteno a doraz z kalené oceli, díly pro obsluhu a odečítání matný chrom.

Rozsah dodávky:

Od vel. 25–50, včetně 1 nastavovací měřky.

Technický popis

Délka měřících břitů	6,5 mm
Stoupání vřetena	0,5 mm
Rozsah měření	75 - 100 mm
Šířka měřících břitů	0,75 mm
Ø vřetene	6,35 mm
Dělení měřícího bubnu	1/50 mm
Kalibrování	B2
Rozlišení	0,01 mm
Norma	DIN 863
Měřicí technika	analogová

Obal	stabilní box
Druh produktu	Třmenový mikrometr

Služby

Kalibrace Třmenový mikrometr včetně nastavovací měrky Maximální rozsah měření 100 mm	022040 100
Kalibrace DAkkS Třmenový mikrometr včetně nastavovací měrky Maximální rozsah měření 100 mm	022050 100