


HOLEX**Sada oboustranných očkových klíčů, zalomené, Počet nástrojů: 8****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	952445 8
GTIN	4062406573089
Třída artiklu	91A

Popis**Provedení:**

Sady běžných nástrojů ve dvoubarevné PE vložce z tvrzené pěny. Pěna s uzavřenými póry je odolná vůči oleji a není nasákavá. **Krycí vrstva antracit**, spodní **kontrastní šedá barva** signalizuje chybějící nástroje.

Rozsah dodávky:

Vložka z tvrzené pěny prázdná č. 952001 vel. 952445: 1 ks

Oboustranný očkový klíč GARANT č. 615950 vel. 6×7; 8×9; 10×11; 12×13; 14×15; 16×17; 18×21; 19×22: po 1 ks

Technický popis

Hloubka v G	20
Šířka v G	8
Hloubka	500 mm
Počet nástrojů	8
Šířka	200 mm
Hmotnost	1,316 kg
Vlastnost tvrzené pěny LD45, tloušťka	30 mm
Míra naplnění zásuvky v G	8×20
Druh produktu	Vložka z tvrzené pěny

Příslušenství

Oboustranné očkové klíče hluboce vyhnuté Rozměr klíče 8X9 mm	615950 8X9
Oboustranné očkové klíče hluboce vyhnuté Rozměr klíče 12X13 mm	615950 12X13
Oboustranné očkové klíče hluboce vyhnuté Rozměr klíče 19X22 mm	615950 19X22
Oboustranné očkové klíče hluboce vyhnuté Rozměr klíče 18X21 mm	615950 18X21
Oboustranné očkové klíče hluboce vyhnuté Rozměr klíče 6X7 mm	615950 6X7
Oboustranné očkové klíče hluboce vyhnuté Rozměr klíče 16X17 mm	615950 16X17
Vložka z tvrzené pěny pro sady nářadí Vhodný pro sadu vložek s tvrzené pěny 952445	952001 952445
Oboustranné očkové klíče hluboce vyhnuté Rozměr klíče 10X11 mm	615950 10X11
Oboustranné očkové klíče hluboce vyhnuté Rozměr klíče 14X15 mm	615950 14X15