



FALCON Tool Company

## Sada leštících kamenů, 5dílná Typ N, korund, Výška: 3mm



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	552050 3
GTIN	2050002049918
Třída artiklu	55A

### Popis

#### Provedení:

Sada leštících kamenů pro jemné broušení a leštění při konstrukci nástrojů a forem. Použitelná pro ruční leštění nebo v kombinaci s leštícími zařízeními, např. č. 078143 NLS110.

Rychlořezný, **měkce strukturovaný univerzální korundový leštící kámen**, který lze používat pro téměř všechny materiály. Nabízí měkký řezný účinek v kombinaci s vynikající rychlostí rozpadu.

#### Rozsah dodávky:

Všechny sady leštících kamenů obsahují vždy jeden leštící kámen zrnitosti 150; 220; 320; 400; 600.

#### Upozornění:

**Použijte nejlépe ve spojení s olejem, petrolejem nebo vodou.**

Zkratka brusiva: A

Stupeň tvrdosti: měkká

Délka: 150 mm

Šířka: 13 mm

### Technický popis

Délka	150 mm
Šířka	13 mm
Zkratka brusiva	A
Stupeň tvrdosti	měkká
Druh produktu	Leštící kámen

**Údaje o uživateli**

	<b>Použití</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Kód ISO</b>
Al Mg	vhodný		
Ocel < 900 N/mm	vhodný		
Ocel < 1400 N/mm	vhodný		
Ocel < 55 HRC	vhodný		
Ocel < 60 HRC	vhodný		
Ocel < 67 HRC	vhodný		
INOX	vhodný		
Ti	vhodný		
GG(G)	vhodný		
CuZn	vhodný		
Plasty, GFK	vhodný		
mokrý max.	vhodný		
suché	vhodný		