



FALCON Tool Company

## Sada leštících kamenů, 5dílná Typ SO, karbid křemíku, Výška: 3mm



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	552070 3
GTIN	2050002049956
Třída artiklu	55A

### Popis

#### Provedení:

Sada leštících kamenů pro jemné broušení a leštění při konstrukci nástrojů a forem. Použitelná pro ruční leštění nebo v kombinaci s leštícími zařízeními, např. č. 078143 NLS110.

**Polotvrdý strukturovaný leštící kámen z karbidu křemíku** s velmi malou rychlostí rozpadu. Používá se k leštění nástrojové oceli a neželezných materiálů.

#### Rozsah dodávky:

Všechny sady leštících kamenů obsahují vždy jeden leštící kámen zrnitosti 150; 220; 320; 400; 600.

#### Upozornění:

**Použijte nejlépe ve spojení s olejem, petrolejem nebo vodou.**

Zkratka brusiva: SiC

Stupeň tvrdosti: středně tvrdá

Délka: 150 mm

Šířka: 13 mm

### Technický popis

Šířka	13 mm
Délka	150 mm
Zkratka brusiva	SiC
Stupeň tvrdosti	středně tvrdá
Druh produktu	Leštící kámen

## Údaje o uživateli

	Použití	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Ocel < 55 HRC	vhodný		
Ocel < 60 HRC	vhodný		
Ocel < 67 HRC	vhodný		
Tvrdokov (TK)	vhodný		
INOX	vhodný		
Ti	vhodný		
GG(G)	vhodný		
CuZn	vhodný		
Plasty, GFK	vhodný		
Kámen	vhodný		
mokrý max.	vhodný		
suché	vhodný		