

**Digitální plastové posuvné měřítko digiMax®, Typ: 150D****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	412830 150D
GTIN	4010995294229
Třída artiklu	46P

Popis**Provedení:**

Nekovový High-Tech materiál s 50 % podílem vláken.

Výška číslic 7,5 mm, 5-místný digitální displej

Rozsah měření 0 – 150 mm.

Rozsah dodávky:

Včetně 1 baterie č. 081560 vel. 357.

Technický popis

Norma	Výrobní norma
Délka měřicí čelisti	40 mm
Rozsah měření	0 - 150 mm
Výška číslic LCD displeje	7,5 mm
Hloubkoměr	Plochý
Zdroj energie	Provoz s bateriemi
Hloubkoměr je k dispozici	ano
Odečet	0,0005 palec
Rozlišení	0,01 mm
Počet obsažených baterií	1
Přepínatelné rozlišení	mm / palce

Mezní chyba	0,05 mm
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů	081560 357
Měřicí technika	digitální
Obal	Stabilní box
Druh produktu	Univerzální posuvné měřítko

Příslušenství

Knoflíkový článek / zvláštní baterie Typ baterií 357	081560 357
--	------------