

3M**2složkové lepidlo, ID výrobce: DP100PLUS****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	083374 DP100PLUS
GTIN	638060089767
Třída artiklu	08M

Popis**Provedení:**

Houževnaté elastické 2složkové lepidlo pro rychlé a snadné zpracování a trvale pevné spoje. Tvrdně při pokojové teplotě.

Použití:

Ruční dávkovací pistole č. 083373 vel. PISTOLE použijte společně s posuvovým pístem č. 083375 vel. KOLBEN3 a míchací trubičkou č. 083383 vel. MIXER.

Technický popis

Dotyková pevnost za	20 min
Trvanlivost od data výroby	20 měsíc
Skladovací teplota	16 - 25 °C
Plnicí množství	50 g
Rozsah teplot pro použití	-55 - 80 °C
Smyková pevnost v tahu	7 N/mm ²

Hustota	1,15 g/cm ³
Chemický základ	epoxidová pryskyřice
Označení nebezpečné látky	GHS07: Vykřičník
Označení nebezpečné látky	GHS09: Životní prostředí
Funkční pevnost dle	2880 min
Barva	transparentní
Dynamická viskozita	19000 mPas
Označení výrobce	DP100 PLUS
Tvar	kapalný
Vhodné pro materiál	Hliník.
Vhodné pro materiál	ocel
Vhodné pro materiál	Sklo
Vhodné pro materiál	dřevo
Vhodné pro materiál	plast
Odolné proti nárazům a vibracím	ne
Pevnost přesahu	24 N/mm ²
Druh produktu	dvousložkové lepidlo