

Garant
TK torusová fréza, TiAlN, Ø e8 DC / RS1: 4/0,4 mm

Údaje o objednávce

Artikové číslo	206140 4/0,4
GTIN	4045197123428
Třída artiklu	11X

Popis
Provedení:

Dvojitě podbroušený úhel hřbetu.

Počet zubů Z: 2

Úhel sklonu šroubovice: 30 stupeň

Stopka: DIN 6535 HA s h6

Počet zubů Z: 2

Délka břitu L_c : 4 mm

Poloměr břitu R_1 : 0,4 mm

Nepodepřená délka L_1 včetně uvolnění: 12 mm

Uvolňovací $\varnothing D_1$: 3,8 mm

Celková délka L: 40 mm

Technický popis

L_2	20 mm
Poloměr břitu R_1	0,4 mm
Uvolňovací $\varnothing D_1$	3,8 mm
Posuv f_z pro kopírovací frézování v oceli $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,025 mm
Počet zubů Z	2
\varnothing břitu D_c	4 mm
Nepodepřená délka L_1 včetně uvolnění	12 mm
Posuv f_z pro obvodové frézování v oceli $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,023 mm
Stopka $\varnothing D_s$	4 mm

Délka břitu L_c	4 mm
Celková délka L	40 mm
Stopka	DIN 6535 HA s h6
Úhel sklonu šroubovice	30 stupeň
Povlak	TiAlN
Řezný materiál	TK
Norma	výrobní norma
Typ	N
Tolerance jmenovitý \varnothing	e8
Směr přísuvu	horizontální, šikmý a vertikální
Šířka záběru a_e při operaci frézování	0,05×D při kopírovacím frézování
Šířka záběru a_e při operaci frézování	0,2×D při obvodovém frézování
Vnitřní chlazení	ne
Tolerance stopky	h6
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Stopková fréza

Služby

Uvolnění stopky Typ FRST	209900 FRST
--------------------------	-------------