



Trubkořez Kompakt, Pro Ø do: 35mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	818505 35
GTIN	4018754329380
Třída artiklu	83A

Popis

Provedení:

Tělo vyrobené z tlakově litého hořčíku, s náhradním kolečkem v otočné rukojeti. Otočná rukojeť z tlakově litého zinku. Řezací kolečko lze vyměnit bez použití nástroje. Vybaven 4 vodicími válečky pro optimální držení trubky při řezání.

Použití:

Pro řezání hliníkových, měděných a tenkostěnných ocelových trubek.

Náhradní díl:

Vhodné náhradní řezací kolečko viz č. 818605 vel. 1.

Technický popis

Pro vnější Ø trubek	3 - 35 mm
Ø řezného kolečka	19 mm
Otvor řezného kolečka	5 mm
Šířka řezného kolečka	5 mm
Počet vodicích kladek	4
Počet řezných koleček	1
Vhodné pro materiál trubky	Měď
Vhodné pro materiál trubky	ocel
Vhodné pro materiál trubky	Hliník.

S funkcí ráčny	ne
Druh produktu	Trubkořezy