

**Stopková fréza HSS-Co8, TiAlN, Ø k10 DC: 16mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	191590 16
GTIN	4045197103789
Třída artiklu	12W

Popis**Provedení:**

Vícebřitá fréza. **Excentrické podbroušení.**

Cenově příznivá alternativa.

Technický popis

Počet zubů Z	4
Ø břitu D_c	16 mm
Posuv f_z pro frézování drážek v oceli $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,034 mm
Ø stopky D_s	16 mm
Celková délka L	92 mm
Délka břitu L_c	32 mm
Směr přísuvu	Horizontální, šikmý a vertikální
Stopka	DIN 1835 B s h6
Tolerance jmenovitý Ø	k10
Úhel sklonu šroubovice	30-40 stupeň
Rohový úhel čela	90 stupeň
Povlak	TiAlN
Řezný materiál	HSS Co 8
Norma	DIN 844 B

Typ	N
Vnitřní chlazení	ne
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Rohová fréza

Údaje o uživateli

	Použití	V_c	Kód ISO
Hliník (krátké třísky)	omezené použití	120 m/min	N
Ocel < 500 N/mm ²	vhodný	78 m/min	P
Ocel < 750 N/mm ²	vhodný	55 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	vhodný	55 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	17 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	omezené použití	14 m/min	M
GG(G)	omezené použití	46 m/min	K
CuZn	omezené použití	92 m/min	N
Uni	vhodný		
mokrý max.	vhodný		