

Mitutoyo**Digitální dílenské posuvné měřítko ABS IP67 s čelistovými / standardními měřicími plochami, Rozsah měření: 200mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	415355 200
GTIN	4946368727103
Třída artiklu	44A

Popis**Provedení:**

Naměřená hodnota je zobrazena dobře čitelnými číslicemi.

Funkce:

IP67: Je dána ochrana proti dočasnému ponoření do vody a proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Rozsah dodávky:

Včetně 1 baterie č. 081560 vel. 357.

Zvláštní příslušenství:

Datový kabel č. 497085.

Technický popis

Ø nástavce pro vnitřní měření	10 mm
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů	081560 357
Délka měřicí čelisti	60 mm
Počet obsažených baterií	1
Rozlišení	0,01 mm
Zdroj energie	Provoz s bateriemi

Rozsah měření	0 - 200 mm
Ochranná třída IP	IP 67
Kalibrování	A1
Odchylka měření E MPE	±0,03 mm
Norma	ISO 13385
Rozhraní	Rozhraní USB
Rozhraní	USB rozhraní
Zajištění hodnot měření	Jednorázové nastavení nulového bodu
Měřicí technika	digitální
Materiál	ušlechtilá ocel, INOX
Všechny díly	kalené
Obal	stabilní box
Druh produktu	Dílenské posuvné měřítko

Služby

Kalibrování Posuvná měřítka / posuvné hloubkoměry. Maximální rozsah měření 200 mm	021000 200
Kalibrace DAkkS Posuvná měřítka / posuvné hloubkoměry Maximální rozsah měření 200 mm	021010 200