



Akumulátorová pistole na kartuše, Typ: C18PCG-310



Údaje o objednávce

Artikové číslo	083503 C18PCG-310
GTIN	4002395001439
Třída artiklu	03L

Popis

Provedení:

- **Automatický návrat táhla zabraňuje tvorbě kapek.**
- **Elektronická regulace rychlosti vytlačování pomocí nastavovacího kolečka se 6 rychlostními stupni.**
- **Elektronika REDLINK™ – ochrana proti přetížení ve stroji a akumulátoru zajišťuje dlouhou životnost.**
- **Konstantní tok těsnicího tmelu, snížená tvorba bublin a plné využití obsahu kartuše.**
- **Optimalizováno pro všechna běžná lepidla a těsnicí tmely, a to i při nižších teplotách.**
- **Monitorování jednotlivých článků pro optimální životnost.**

Rozsah dodávky:

Včetně 1 akumulátoru M18 B2, 1 nabíječky M12-18 C a brašny na nářadí.

Technický popis

Typ akumulátoru	Li-Ion
Napětí akumulátorů	18 V
Počet obsažených akumulátorů	1
Vhodné pro velikost kartuše	310 g
Zdroj energie	Provoz s akumulátorem
Kapacita akumulátoru	2 Ah

Hmotnost včetně akumulátoru	2,3 kg
Maximální výtlak	459 kg
Obal	pouzdro
Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí	Milwaukee typ B 18 V
Druh produktu	Tlaková maznice

Příslušenství

Základní sada akumulátorů High Output™ Typ M18HNRG55	073830 M18HNRG55
Základní sada akumulátorů Typ M18NRG5	073839 M18NRG5
Li-Ion akumulátor High Output™ Typ akumulátoru MHB3	073808 MHB3
Li-Ion akumulátor High Output™ Typ akumulátoru MHB8	073810 MHB8
Základní sada akumulátorů High Output™ Typ akumulátoru M18HNRG3	073826 M18HNRG3
Základní sada akumulátorů High Output™ Typ M18HNRG12	073833 M18HNRG12
Li-Ion systém M18B2 Typ akumulátoru MB18	073827 MB18
Li-Ion akumulátor High Output™ Typ akumulátoru MHB12	073811 MHB12
Li-Ion systém M18B5 Typ akumulátoru MB18	073816 MB18
Základní sada akumulátorů High Output™ Typ M18HNRG8	073831 M18HNRG8
Li-Ion akumulátor High Output™ Typ akumulátoru MHB55	073809 MHB55