

**Garant****Stopková fréza, bez povlaku, Ø k10 DC: 25mm****Údaje o objednávce**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 191530 25     |
| GTIN           | 4045197103482 |
| Třída artiklu  | 11W           |

**Popis****Provedení:**

Vícebřitá fréza. Na čele se středovým vybráním.

**Excentrické podbroušení.****Technický popis**

|   |                      |
|---|----------------------|
| Posuv $f_z$ pro frézování drážek v oceli $< 750 \text{ N/mm}^2$ | 0,05 mm              |
| Ø břitu $D_c$   | 25 mm                |
| Počet zubů Z  | 6                    |
| Ø stopky $D_s$  | 25 mm                |
| Celková délka L   | 166 mm               |
| Délka břitu $L_c$   | 90 mm                |
| Směr přísluvu   | Horizontální a šikmý |
| Stopka  | DIN 1835 B s h6      |
| Tolerance jmenovitý Ø   | k10                  |
| Úhel sklonu šroubovice  | 30 stupeň            |
| Rohový úhel čela  | 90 stupeň            |
| Povlak  | bez povlaku          |
| Řezný materiál  | HSS Co 8             |
| Norma   | DIN 844 B            |

|                  |              |
|------------------|--------------|
| Typ              | N            |
| Vnitřní chlazení | ne           |
| Barevný kroužek  | bez          |
| Druh produktu    | Rohová fréza |

### Údaje o uživateli

|                              | Použití         | $V_c$    | Kód ISO |
|------------------------------|-----------------|----------|---------|
| Hliník (krátké třísky)       | omezené použití | 83 m/min | N       |
| Ocel < 500 N/mm <sup>2</sup> | vhodný          | 30 m/min | P       |
| Ocel < 750 N/mm <sup>2</sup> | vhodný          | 25 m/min | P       |
| Ocel < 900 N/mm              | omezené použití | 25 m/min | P       |
| GG(G)                        | omezené použití | 23 m/min | K       |
| CuZn                         | omezené použití | 55 m/min | N       |
| Uni                          | vhodný          |          |         |
| mokrý max.                   | vhodný          |          |         |