

Elektricky výškově nastavitelný kancelářský stůl, Šířka: 1600mm**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	974024 1600
GTIN	2050002050778
Třída artiklu	91Q

Popis**Provedení:**

Kancelářský stůl s elektromotorickým nastavováním výšky pomocí obslužného prvku. Základní konstrukce ze svařeného ocelového rámu s práškově nanášeným lakem. Uchycení desky stolu přímým sešroubováním s rámem a dvěma asymetricky umístěnými profilovými nosníky. Kostra je v celé oblasti noh bez traverz, díky tomu možnost podjetí pojízdnými kontejnery do výšky 560 mm. Rychlost pojezdu přestavování výšky 38 mm /s (bez zatížení). Hlučnost nižší než 50 dB. Lyžiny s přestavnými kluzáky pro výškové vyrovnání 10 mm. Včetně ochrany proti najetí měření odporu.

Melaminová deska stolu s dekorem, tloušťka 25 mm.

Norma:

DIN EN 527-1/-2/-3 für Grundkonstruktion, DIN 60335-1 elektr. Sicherheit.

Lakování:

Dekor desky stolu dostupný v 5 barvách: Javor královský, dub přírodní, světle šedá, perleťově bílá, kovová šedá.

Podnož dostupná ve 3 barvách: Čistě bílá, hliníková stříbrná, kovová šedá.

Upozornění:

Kovově šedá deska stolu se nedoporučuje kvůli silné odrazivosti světla.

Následující dekory jsou dostupné pouze do 31. 7. 2023: Buk, jasan, javor, ořech.

Technický popis

Výškový rozsah	650 - 1300 mm
Hmotnost	60 kg

Pracovní deska tloušťka	25 mm
Maximální nosná síla	70 kg
Šířka	1600 mm
Hloubka	800 mm
Provedení	elektricky výškově nastavitelný
Provedení výškového nastavení	Elektrický
Tloušťka desky	25 mm
Volba barev	Kov: Čistě bílá, hliníková stříbrná, kovově šedá
Volba barev	Dekor: kovová šedá, světle šedá, perleťově bílá, královský javor, přírodní dub
Druh produktu	Kancelářský stůl