

Přídavný regál na malá balení Šířka 1000 mm, Hloubka: 500mm**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	983210 500
GTIN	4004514227539
Třída artiklu	96P

Popis**Provedení:**

Rám z T-profilu a mřížový rošt pozinkované, velikost oka 30×30 mm, nosná tyč 25×2 mm. S **maximálním zatížením 150 kg na rošt**. Úložné úrovně jsou přestavitelné v rastru 25 mm. Záchytná vana s výškou 83 mm (objem základní regál 37 l / přídavný regál 34 l). Rychlá stavba díky jednoduchému zásuvnému provedení. Použitelný z obou stran.

Zatížení pole : 1300 kg.

Popis:

Montážní rozměry: jmenovitá hloubka + 36 mm.

Použití:

Pro skladování malých balení. Unikající kapaliny odtékají roštem přímo do těsně svařené záchytné vany.

Norma:

Übereinstimmungserklärung gemäß StawaR (Stahlwannenrichtlinie).

Rozsah dodávky:

4 rošty, 1 krycí police, 1 záchytná vana.

Upozornění:

Dodatečné rošty najdete v našem e-ahopu pod č. 983212 vel. 500.

Z důvodů nižších přepravních nákladů se dodávka skládá z jednotlivých částí. Dodávka bez montáže.

Technický popis

Oblast použití	Regál pro nebezpečné látky (sudy)
Výška	2000 mm
Šířka montážního rozměru přídavného regálu	1006 mm
Počet polic	4
Označení výrobce	Regály pro malá balení
Nosnost police / maximální zatížení police, rozložené na plochu (na kov)	150 kg
Výškové nastavení v rastru	25 mm
Provedení montáže	Nástrčný regál
Materiál	pozinkovaná
Skladování	Skladování hořlavých látek povoleno
Skladování	Skladování třída ohrožení vody 1-3
Skladování	Skladování škodlivých látek pro životní prostředí
Druh produktu	Malé balení-regál

Příslušenství

Mřížkový rošt Typ 500

983212 500