



Samostmívací svářečská kukla 3M™ Speedglas™ G5-02, Barva: BLACK



Údaje o objednávce

Artikové číslo	097911 BLACK
GTIN	4054596717886
Třída artiklu	040

Popis

Provedení:

Automatická svářečská maska **Speedglas™ G5-02** je jako první na světě vybavena **zakřivenou ochrannou kazetou proti oslnění**. Díky tomu může svářečský filtr sledovat zakřivený tvar hlavy a umožnit tak **maximálně široké zorné pole** při **tenké konstrukci masky**. **Technologie Natural Colour** pro vynikající vnímání barev umožňuje maximální kontrolu elektrického oblouku během procesu svařování. **Stupeň jasu 2,5** umožňuje mimořádně dobrou viditelnost pro vedlejší operace. Uživatelsky přívětivé menu, aplikace **3M Connected Equipment**, která pomáhá se správným nastavením, a rovněž běžné funkce prémiové výbavy automatické svářečské masky 3M™ Speedglas™ dotvářejí celkový obraz špičkového výrobku.

Tmavé ochranné stupně: 8 – 12

Stupeň jasu: 2,5. S lithiovou baterií 3 V (životnost 1500 hodin).

Zorné pole svářečský filtr: 76 × 150 mm:

Norma:

EN 175:B; EN 379; EN 166:BT

Rozsah dodávky:

Automatická svářečská maska G5-02 včetně čisticí utěrky a úložné brašny.

Doba přepnutí světlo-tma: 0,1 ms

Doba přepnutí tma-světlo: 50 - 1000 ms

Technický popis

Doba přepnutí světlo-tma	0,1 ms
Doba přepnutí tma-světlo	50 - 1000 ms
Barva	černá
Druh produktu	Svářečská maska

Příslušenství

Sada vnějších nasazovacích zorníků, 5dílná (odolné vůči poškrábání) G5-02 Typ G5-02	098011 G5-02
Sada vnitřních nasazovacích zorníků, 2dílná G5-02 Typ G5-02	098013 G5-02
Čelní kryt G5-02 Typ G5-02	098010 G5-02
Ochranná kazeta proti oslnění (včetně nasazovacích zorníků vnitřních a vnějších) G5-02 Typ G5-02	098012 G5-02