

**Garant****Rychlovýměnná vyvrtávací tyč TK, levý, Stopka  $\varnothing$  DS / velikost destičky: 8/04mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	268113 8/04
GTIN	4062406583996
Třída artiklu	21P

**Technický popis**

Užitná hloubka T	1,1 mm
$\varnothing$ stopky D <sub>s</sub>	8 mm
Úhel nastavení $\kappa$	107,5 stupeň
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 26
$\varnothing$ minimálního předvrtání D <sub>min</sub>	5,2 mm
Velikost destiček	4 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	DC.. 04T0..
Šířka hrdla L <sub>4</sub>	4 mm
Celková délka L	57 mm
ISO kód držáku	E08X SDQCR/L04
Středové přesazení L <sub>3</sub>	2,6 mm
Délka hlavy L <sub>1</sub>	26 mm
Norma	DIN 8024
Způsob použití	levý
Řezný materiál	TK
Vnitřní chlazení	ano

Použití	podélné soustružení, vnitřní
Druh produktu	Vyvrtačací tyč

---

## Příslušenství

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky Typ 26	269028 26
---	-----------