

Garant**Rychlovýměnná vyvrtávací tyč TK, pravý, Stopka Ø DS / velikost destičky: 8/03mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	268110 8/03
GTIN	4062406583965
Třída artiklu	21P

Technický popis

Úhel nastavení κ	95 stupeň
Velikost destiček	3 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 13
ISO kód držáku	E08X SCLCR/L03
Délka hlavy L ₁	26 mm
Ø minimálního předvrtání D _{min}	5 mm
Ø stopky D _s	8 mm
Celková délka L	57 mm
Středové přesazení L ₃	2,5 mm
Šířka hrdla L ₄	4 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	CC.. 0301..
Norma	DIN 8024
Způsob použití	pravý
Řezný materiál	TK
Vnitřní chlazení	ano
Použití	podélné soustružení, vnitřní

Druh produktu

vyvrtávací tyč

Příslušenství

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky Typ 13

269028 13