

Garant**Rychlovýměnná vyvrtávací tyč TK, levá, Stopka \varnothing DS / velikost destičky: 8/03mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	268111 8/03
GTIN	4062406583972
Třída artiklu	21P

Technický popis

Velikost destiček	3 mm
\varnothing minimálního předvrtání D_{\min}	5 mm
Délka hlavy L_1	26 mm
Úhel nastavení κ	95 stupeň
Středové přesazení L_3	2,5 mm
ISO kód držáku	E08X SCLCR/L03
\varnothing stopky D_s	8 mm
Celková délka L	57 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 13
Vhodná vyměnitelná břitová destička	CC.. 0301..
Šířka hrdla L_4	4 mm
Norma	DIN 8024
Způsob použití	levá
Řezný materiál	TK
Vnitřní chlazení	ano
Použití	podélné soustružení, vnitřní

Druh produktu

vyvrtávací tyč

Příslušenství

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky Typ 13

269028 13