

**Garant****Rychlovýměnná vyvrtávací tyč TK, pravý, Stopka Ø DS / velikost destičky:  
8/04mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	268112 8/04
GTIN	4062406583989
Třída artiklu	21P

**Technický popis**

Středové přesazení $L_3$	2,6 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 26
Velikost destiček	4 mm
Ø stopky $D_s$	8 mm
Užitná hloubka T	1,1 mm
ISO kód držáku	E08X SDQCR/L04
Ø minimálního předvrtání $D_{min}$	5,2 mm
Úhel nastavení $\kappa$	107,5 stupeň
Délka hlavy $L_1$	26 mm
Šířka hrdla $L_4$	4 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	DC.. 04T0..
Celková délka L	57 mm
Norma	DIN 8024
Způsob použití	pravý
Řezný materiál	TK
Vnitřní chlazení	ano

Použití	podélné soustružení, vnitřní
Druh produktu	Vyvrtačací tyč

---

## Příslušenství

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky Typ 26	269028 26
---	-----------