

Garant**Rychlovýměnná vyvrtávací tyč TK, levá, Stopka \varnothing DS / velikost destičky: 8/04mm****Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 268115 8/04 |
| GTIN | 4062406584115 |
| Třída artiklu | 21P |

Technický popis

| | |
|---|----------------|
| Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky | 269028 26 |
| Užitná hloubka T | 1,5 mm |
| Vhodná vyměnitelná břitová destička | DC.. 04T0.. |
| \varnothing minimálního předvrtání D_{\min} | 5,6 mm |
| \varnothing stopky D_s | 8 mm |
| Délka hlavy L_1 | 26 mm |
| Středové přesazení L_3 | 3 mm |
| Velikost destiček | 4 mm |
| ISO kód držáku | E08X SDUCR/L04 |
| Celková délka L | 57 mm |
| Šířka hrdla L_4 | 4 mm |
| Úhel nastavení κ | 93 stupeň |
| Norma | Výrobní norma |
| Způsob použití | levá |
| Řezný materiál | TK |
| Vnitřní chlazení | ano |

| | |
|---------------|------------------------------|
| Použití | podélné soustružení, vnitřní |
| Druh produktu | Vyvrtávací tyč |

Příslušenství

| | |
|---|-----------|
| Sada šroubů pro vyměnitelné destičky Typ 26 | 269028 26 |
|---|-----------|