

**Garant****Rychlovýměnná vyvrtávací tyč TK, pravý, Stopka Ø DS / velikost destičky: 8/04mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	268114 8/04
GTIN	4062406584009
Třída artiklu	21P

**Technický popis**

Délka hlavy L <sub>1</sub>	26 mm
ISO kód držáku	E08X SDUCR/L04
Ø stopky D <sub>s</sub>	8 mm
Úhel nastavení κ	93 stupeň
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 26
Ø minimálního předvrtání D <sub>min</sub>	5,6 mm
Šířka hrdla L <sub>4</sub>	4 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	DC.. 04T0..
Užitná hloubka T	1,5 mm
Celková délka L	57 mm
Středové přesazení L <sub>3</sub>	3 mm
Velikost destiček	4 mm
Norma	Výrobní norma
Způsob použití	pravý
Řezný materiál	TK
Vnitřní chlazení	ano

Použití	podélné soustružení, vnitřní
Druh produktu	Vyrtávací tyč